


WSTTV 系列

Watson McDaniel reserves the right to change the designs and/or materials of its products without notice.
©2010 Watson McDaniel Company

疏水阀检测阀

型号	WSTTV	
接口尺寸	1/2", 3/4", 1"	
连接方式	NPT (其它选项请联系厂家)	
阀体材料	青铜或不锈钢	
压力等级	青铜	150 PSIG WSP
	不锈钢	150 PSIG WSP

WSP = 工作蒸汽压力



典型应用

WSTTV 蒸汽疏水阀检测阀为各种蒸汽疏水阀提供简单、快速、可见的诊断。只需转动一个把手就可以立刻获得蒸汽疏水阀的工作数据。

工作原理

WSTTV 蒸汽疏水阀检测阀安装在疏水阀下游，保持开放状态，蒸汽出水阀正常排水。把手转动四分之一，可以重置特殊设计的球，将疏水阀排水流向转向发底部的端口。通过观测排放，对疏水阀工作作出评价。

特点 (青铜)

- 全径流道
- 铸造厚壁青铜阀体
- 标准锁定不锈钢把手

特点 (不锈钢)

- 焊接密封构造
- 全不锈钢结构
- 完全符合 ASME B16.34 & API 608
- 符合 NACE MR-01-75
- 标准锁定不锈钢把手
- 单独的缩径流道/全径流道 (取决于尺寸)

安装

检测阀应安装在蒸汽疏水阀出口侧，要注意确保排放端口会以这种方式定位，避免伤害到工作人员。检测阀不是隔断或者截止阀。

维护

无需维护

材料 (青铜)

说明	150 磅 等级
阀体	青铜 B584 C84400
附件	黄铜 B124 C27700
球	ASTM A276 Gr. 316 SST
阀杆	ASTM A276 Gr. 316 SST
填料螺母	黄铜 B16 C36000
阀座 (2)	R-TFM (Hostafion)
填料	25% 碳填充 PTFE
推力垫圈	R-TFM (Hostafion)
把手组件	300 系列 SST
把手螺母	300 系列 SST

材料 (不锈钢)

说明	150 磅 等级
阀体	CF8M
附件	CF8M
球	ASTM A276 Gr. 316 SST
阀杆	ASTM A276 Gr. 316 SST
填料螺母	ASTM A276 Gr. 316 SST
阀座 (2)	R-TFM (Hostafion)
附件密封	Graphite
推力垫圈	R-TFM (Hostafion)
阀杆填料	Graphite
锁紧垫圈	300 系列 SST
把手螺母	300 系列 SST
把手组件	300 系列 SST
名牌	300 系列 SST

选型和下订单

请标明尺寸、压力等级和选装件。额外选装件请联系厂家。